

技術データ

コントロールユニット

電源電圧:	単相, 100-120/220-240V, 50-60 Hz.
電力消費量:	220-240V / 1.50A 110-120V / 3.15A
出力:	0-100V / 0-2A

寸法

幅:	385 mm
奥行き:	350 mm
高さ:	160 mm
重量:	17 kg

ポリッシングユニット

到着可能試料サイズ:	φ 12-21 mm 厚さmax. 1 mm φ 3 mm 厚さmax. 0.5 mm φ 2.3 mm 厚さmax. 0.5 mm
------------	--

寸法

幅:	270 mm
奥行き:	180 mm
高さ:	276 mm
重量:	3.8 kg

仕様

Code

テヌポール-5 コントロールユニット 電子温度計と接続アダプター (04086001) を装備	05396133
--	----------

テヌポールポリッシングユニット 3mm径試料用試料ホルダー (04086901), ジェット・ホルダーのセット (04086904), ポンプ, 冷却コイル, PVC製断熱容器, PVC製非断熱容器及び内蔵の光電管を装備	04086001
--	----------

PCへのデータ転送用コネクションキット	04936910
---------------------	----------

試料取付具 試料 φ 3 mm用	04086901
------------------	----------

試料取付具 試料 φ 2.3 mm用	04086902
--------------------	----------

試料取付具 予備薄化用 (研磨面φ10 mm)	04086903
-------------------------	----------

ジェット φ 1 mm 試料取付具 試料φ3mm(04086901)とφ2.3mm(04086902)用	04086904
--	----------

ジェット φ 2.5 mm 試料取付具 予備薄化用(04086903)	04086905
-------------------------------------	----------

テープキット φ 3mm 試料電解切り取り用	40900041
------------------------	----------

ストルアス社の装置は、適切な国際指針とその付属のスタンダードの規定に準拠しております。
(詳細は、弊社までお問い合わせください。)

ストルアス社は常に製品の開発に努めていますので、予告なく製品の仕様を変更する場合があります。



Struers A/S
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk
www.struers.com



丸本ストルアス株式会社

□ **本 社** 〒110-0015
東京都台東区東上野一丁目18番6号
タカラ第3ビル
営業案内
TEL 03(5688)2930
FAX 03(5688)2927
技術サービス
TEL 03(5688)2920
FAX 03(5688)2926
ソリューションサービス
TEL 03(5688)2917
FAX 03(5688)2926

□ **大阪営業所** 〒550-0014
大阪市西区北堀江一丁目6番5号
大輪ビル5F
TEL 06(6532)2661
FAX 06(6532)1977

□ **名古屋営業所** 〒464-0075
名古屋市千種区今池四丁目4番1号
玉置ビル1F
TEL 052(732)1862
FAX 052(732)2392